



Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm, Tyyppi: 10X20



Tilaustiedot

Tilausnumero	574500 10X20
GTIN	4017359006788
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H_1	20 mm
Enimmäiskierros-luku	20000 min ⁻¹
Puristimen Ø D_2	10 mm
Harjasten Ø D_1	12 mm
Puristimen pituus L_2	20 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja