



## Turvaimuri ATTIX, Valmistajamerkintä: 33-2HIC



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Tuoteluokka	07C

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka ja tehokas **märkä-/kuivaimuri**, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. **Erotteluaste > 99,9 %**.

· **Täysautomaattinen InfiniClean-suodattimenpuhdistusjärjestelmä.**

Kompakti **turvaimuri** vaarallisten pölyjen (**luokat L, M, H**) parissa työskentelyyn, myös asbestille.

· **Pehmeä käynnistys, kierrosluvun säätö.**

· **Pistorasia, jossa on automaattinen käynnistys, antistaattinen.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki (ei 560-21XC), märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET), letkun- ja johdonpidikkeet. Mukana pestävä PTFE-litteäpoimusuodatin, **antistaattinen imuletku** Ø 32 mm, pidennysputket jaloterästä D 36 (2 x 505 mm), taivutettu käsiputki jaloterästä, teollisuusluokan lattiasuutin 300 mm, saumasuutin, antistaattinen työkalusovitin.

#### Huomautus:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	33-2HIC
Päällekytkentäautomaatiikka	kyllä
Tyhjiö	250 mbar
Turbiinien lkm	1
Leveys	385 mm
Ilmavirran määrä	75 l/s
Antistaattisuusjärjestelmä	kyllä
Kaapelin pituus	7,5 m
Letkun Ø	36 mm
Suodattimen puhdistus	InfiniClean™ -täysautomaattinen
Säiliöiden tilavuus	30 l
Tehonkulutus	1400 W
Pituus	565 mm
Toimintäääni	60 dB(A)
Erotteluaste	99,9 %
Korkeus	520 mm
Imuletkun pituus	4 m
Paino	14,5 kg
Pölyluokka – imuri	L
Pölyluokka – imuri	H
Pölyluokka – imuri	M
Pölyluokka – imuri	Asbesti
Erytisominaisuus	Turvaimurit
Suodatinjärjestelmä	PTFE-litteäpoimusuodatin
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

---

## Tarvikkeet

---

Varasuodattimet Sopii imurityyppiin 33-2HIC	078548 33-2HIC
Konepajasarja Valmistajamerkintä ATTIX5	078543 ATTIX5
Suodatinpussisarja5 osaa Sopii imurityyppiin 33-2HIC	078549 33-2HIC