

**Lastu-/ nesteimuri, Valmistajamerkintä: ECO-OIL13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Tuoteluokka	07D

Kuvaus**Malli:**

Laadukkaat, erittäin pitkäikäiset Nilfisk CFM Grey Line -teollisuusimurit. **Lastu- ja nesteimuri.** Hiljainen ja tehokas 1,3 kW:n turbiini. Sisääntulon Ø 50 mm. Öljynkestävät rullat, pysäköintijarrut ja öljynkestävät tiivisteet. Toimitukseen kuuluvan lastukorin avulla metallilastut **erotetaan nesteistä.** Näin jäähdytysvoiteluaine voidaan käyttää uudelleen ja metallilastut ovat helpommin kierrätettävissä.

Toimituksen sisältö:

Mukana laskukori (30 l), siirtoalusta, poistoletku. **Ilman varusteita.**

Huomautus:

Sopivat tarvikkeet numeroista 078551-078552.

Tekninen kuvaus

Pituus	1050 mm
Korkeus	1500 mm
Turbiinien lkm	1
Valmistajamerkintä	ECO-OIL13

Tyhjiö	320 mbar
Paino	120 kg
Ilmavirran määrä	46 l/s
Säiliöiden tilavuus	180 l
Leveys	670 mm
Toimintäääni	76 dB(A)
Tehonkulutus	1300 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Teollisuussarja Letkun Ø 50 mm	078552 50
TeollisuussarjaÖljynkestävä Letkun Ø 50 mm	078551 50