



Kuivaimuri, Valmistajamerkintä: 118HCSBS



Tilaustiedot

Tilausnumero	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Tuoteluokka	07D

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat, erittäin pitkäikäiset Nilfisk CFM Grey Line -teollisuusimurit. **Kuivaimuri**, jossa on tehokas ja pitkäikäinen 1 kW:n Bypass-vaihtovirtaturbiini. Sisääntulon Ø 50 mm. Likasäiliö pyörillä, Easylift-järjestelmä säiliön helppoon tyhjentämiseen. Hyväksytty **turvaimuri pölyluokalle H**.

Toimituksen sisältö:

Mukana turvasuodatinpussi Safe-Bag-System, tähtisuodatin. **Ilman varusteita.**

Huomautus:

Sopivat tarvikkeet numeroista 078551-078552.

Tehonkulutus: 1000 W

Säiliöiden tilavuus: 25 l

Pituus: 510 mm

Leveys: 500 mm

Korkeus: 950 mm

Turbiinien lkm: 1

Tekninen kuvaus

Toimintäääni	75 dB(A)
--------------	----------

Paino	26 kg
Säiliöiden tilavuus	25 l
Turbiinien lkm	1
Leveys	500 mm
Tehonkulutus	1000 W
Ilmavirran määrä	45 l/s
Pituus	510 mm
Korkeus	950 mm
Tyhjiö	215 mbar
Valmistajamerkintä	118HCSBS
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tarvikkeet

Teollisuussarja Letkun Ø 50 mm	078552 50
Teollisuussarja Öljynkestävä Letkun Ø 50 mm	078551 50