



## Käsinepari KX-10 OBSIDIAN, Käsineen koko: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094319 11
GTIN	6942542968674
Tuoteluokka	02H

### Kuvaus

#### Malli:

Tarrakiinnitys takaa hyvän ja varman istuvuuden.

Kädenmyötäinen ja kevyt viiltosuojakäsine (luokka 5), jossa on polyuretaani-nitriilipinnoite hyvän otepitävyyden takaamiseksi.

- **Saumaton HPPE-materiaali ja 18-lankainen neuletekniikka.**
- **Vahvistettu peukalonhanka parantaa kestävyyttä.**
- **Joustavat neulekalvosimet.**

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Sarja	KX
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	1

Pesu	Kirjopesu 40 °C:ssa
Kuivaus	Ilmakuivaus
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	255 mm
Väri	musta / harmaa
Neulosteknologia	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet