

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614800 17
GTIN	4045197160270
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	17 mm
Avaimen pituus L	233 mm
Kidan korkeus h_1	7,9 mm
Lenkin $\varnothing D$	33,3 mm
Kidan leveys b	36,6 mm
Renkaan korkeus h_2	10,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain