

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja Teräslanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
22X0,25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574800 22X0,25
GTIN	4017359019245
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskioön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

Tupsujen lkm	8
Harjasten Ø D ₁	22 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,25 mm
Harjaosan pituus H ₁	28 mm
varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu

Tuotetyyppi

Pensseliharja