

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-724, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094488 7
GTIN	10076490052857
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-724. Hengittävä viiltosuojakäsine, jonka uudenlainen INTERCEPT™-lanka parantaa käyttömukavuutta ja sormien liikkuvuutta.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	7
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle

Neulosteknologia	13G
EN 388	4342B
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	PU
Materiaali	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa / valkoinen
Paino	24,3 g
Pituus	208 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet