

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-937, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

Tilausnumero	094486 11
GTIN	10076490449817
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-937. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuoja, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Polyuretaanista ja ntriilivaahdosta koostuva kaksoispinnoite takaa pitävän otteen. **18-lankainen neuletekniikka** ja Dyneema®-Diamond-teknologiakuitu.

**Kuvaus mainosteksti:**

HyFlex® 11-937. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys.

- **Polyuretaanista ja ntriilivaahdosta koostuva kaksoispinnoite takaa pitävän otteen.**
- **Neuletiheydellä 18 ja Dyneema®-Diamond-teknologiakuidulla.**
- **Käyttö täsmällisyyttä vaativiin töihin.**
- **Väri: harmaa/musta**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Huomautus mainosteksti:**

Tilauksen vähimmäismäärä vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	11
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42B
Rungon materiaali	Dyneema®
Pinnoitus	PU/nitriilivaaho
Materiaali	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa / musta
Paino	28 g
Pituus	212 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet