



## Käsinepari KryTech 580, Käsineen koko: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094468 7
GTIN	3245425804179
Tuoteluokka	06D

### Kuvaus

**Malli:**

KryTech 580 Grip&Proof. Tarkkuutta vaativiin töihin lievästi öljyisissä ja likaisissa olosuhteissa.

**Grip&Proof**-teknologia mahdollistaa otteen tehokkaan pitävyyden öljyisillä ja rasvaisilla alueilla. Pitkä käyttöikä öljynkestävyyden ja pestävän materiaalin ansiosta. Soveltuu erityisesti työkappaleiden työstöön leikkuuöljyllä, öljyisten peltien ja koneenosien käsittelyyn, leikkuu-, meisto- ja korkopainantatöihin.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	7
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	45

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4342B
Rungon materiaali	PEHD
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / harmaa
Pituus	230 - 280 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet