



Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm, Tyyppi: 29X22



Tilaustiedot

Tilausnumero	574500 29X22
GTIN	4017359006887
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H_1	25 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Puristimen pituus L_2	22 mm
Puristimen Ø D_2	29 mm
Harjasten Ø D_1	30 mm
Kokonaispituus L	68 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja

