

ejendals

Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 296, Käsineen koko: 7



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094822 7 |
| GTIN | 7392626062641 |
| Tuoteluokka | 04R |

Kuvaus

Malli:

Tegera® 296. Vuorattu, kylmältä suojaava käsine täyspintaista naudannakkaa **tuulen- ja vedenkestävällä kämmenselällä. Erikoispitkä malli** mahdollistaa hyvän lämpöeristyksen ja tuntuu mukavalta käytössä. Sisävuori **Thinsulate®-materiaalia**. Vahvistuilla sormiosilla.

Kuvaus mainosteksti:

Tegera® 296. Vuorattu, kylmältä suojaava käsine täyspintaista naudannakkaa **tuulen- ja vedenkestävällä kämmenselällä. Erikoispitkä malli** mahdollistaa hyvän lämpöeristyksen ja tuntuu mukavalta käytössä. Sisävuori **Thinsulate®-materiaalia**. Vahvistuilla sormiosilla.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|----------------------|
| Käsineen koko | 7 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsinetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |
| Sisältö | 6 |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Käyttöalue | Heavy Duty |
| Käyttöalue | Allround |
| Standardi | EN 511 |
| Pituus | 255 mm |
| AQL | 0,7 |
| EN 388 | 2122X |
| EN 511 | 231 |
| Rungon materiaali | Naudan pintanahkaa |
| Pinnoitus | Neopreeni |
| Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta |
| Väri | valkoinen / musta |
| Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |