

## ejendals

### Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 296, Käsineen koko: 11



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094822 11
GTIN	7392626058156
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

**Tegera® 296. Vuorattu, kylmältä suojaava käsine** täyspintaista naudannakkaa **tuulen- ja vedenkestävällä kämmenselällä. Erikoispitkä malli** mahdollistaa hyvän lämpöeristyksen ja tuntuu mukavalta käytössä. Sisävuori **Thinsulate®-materiaalia**. Vahvistuilla sormiosilla.

**Kuvaus mainosteksti:**

**Tegera® 296. Vuorattu, kylmältä suojaava käsine** täyspintaista naudannakkaa **tuulen- ja vedenkestävällä kämmenselällä. Erikoispitkä malli** mahdollistaa hyvän lämpöeristyksen ja tuntuu mukavalta käytössä. Sisävuori **Thinsulate®-materiaalia**. Vahvistuilla sormiosilla.

**Käyttö:**

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

**Käyttö mainosteksti:**

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

**Standardi:**

EN 388; EN 511

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Huomautus mainosteksti:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Käsintyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	6
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Heavy Duty
Käyttöalue	Allround
Standardi	EN 511
Pituus	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Rungon materiaali	Naudan pintanahkaa
Pinnoitus	Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Väri	valkoinen / musta
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet