

## ejendals

### Käsinepari Tegera® 450, Käsineen koko: 7



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094562 7
GTIN	7392626073319
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

Tegera® 450. Kestävä käsine, jonka nitrilivaahdosta valmistettu tartuntakuvio takaa pitävän otteen hieman öljyisistä osista, kun viiltovammojen vaara on suuri. Sopii käytettäväksi **vaativissa työskentelyolosuhteissa**, joissa on likaantumisen vaara. CRF-teknologia takaa erittäin hyvän sormituntuman.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	7
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Neulosteknologia	13G

EN 388	4X44C
Rungon materiaali	Nailon, lasikuitu
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Pituus	220 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet