

ejendals

Käsinepari Tegera® 450, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094562 10
GTIN	7392626073272
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 450. Kestävä käsine, jonka nitrilivaahdosta valmistettu tartuntakuvio takaa pitävän otteen hieman öljyisistä osista, kun viiltovammojen vaara on suuri. Sopii käytettäväksi **vaativissa työskentelyolosuhteissa**, joissa on likaantumisen vaara. CRF-teknologia takaa erittäin hyvän sormituntuman.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	12
Neulosteknologia	13G

EN 388	4X44C
Rungon materiaali	Nailon, lasikuitu
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Pituus	220 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet