

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-735, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

Tilausnumero	094566 11
GTIN	10076490053014
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-735. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Käsineessä yhdistyvät korkea viiltosuoja, hyvä istuvuus ja suuri joustavuus. Kämmenessä on liankestävä ja luistamaton polyuretaanipinnoite, ja kämmenselkä on hengittävä. Soveltuu erityisesti teräväreunaisten osien asennukseen kuivissa tai hieman öljyisissä työympäristöissä.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	11
Sarja	HyFlex®
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II

Sisältö	12
Neulosteknologia	10G
EN 388	4X43C
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	PU
Materiaali	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / valkoinen
Paino	28 g
Pituus	224 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet