

ejendals

Käsinepari Tegera® 450, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094562 8
GTIN	7392626073333
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 450. Kestävä käsine, jonka nitrilivaahdosta valmistettu tartuntakuvio takaa pitävän otteen hieman öljyisistä osista, kun viiltovammojen vaara on suuri. Sopii käytettäväksi **vaativissa työskentelyolosuhteissa**, joissa on likaantumisen vaara. CRF-teknologia takaa erittäin hyvän sormituntuman.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	12
Neulosteknologia	13G

EN 388	4X44C
Rungon materiaali	Nailon, lasikuitu
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Pituus	220 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet