

Paineilmaruuvain, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	079222 5
GTIN	4589484330958
Tuoteluokka	03T

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen pulssikunno on impulssiruuvaimen ydin. Se muuntaa moottorin antaman vääntömomentin pulssisysäyksiksi ja moninkertaistaa ne iskuruuvaimen iskukoneisteen tavoin. Samalla impulssiruuvaimessa jäävät pois metallin iskusta metallia vastaan aiheutuvat negatiiviset seuraukset. Koska kaikki liikkuvat osat ovat öljyn ympäröimiä, värinää ja melua syntyy vähän. Kahvassa ei tunnu juuri lainkaan reaktiomomenttia.

Esitetyissä malleissa käytetään Fujin patentoimaa 2-teräistä pulssiyksikköä yhdessä kaksikammioisen moottorin kanssa. Tämä yhdistelmä tarjoaa 50 % paremman teho-/painoyhdistelmän kuin sen kanssa vertailukelpoiset ruuvaustyökalut. Optimoitu ergonomiseen käyttöön.

Erittäin pienikokoinen ja kestävä impulssiruuvain, pistoolimalli, monenlaisiin asennustehtäviin. Luotettava ja tarkka ruuvaus sisäänrakennetun pulssikennon ansiosta. **Sammutuskytkin.**

Määritetty momenttialue, erittäin tarkat momenttitoleranssit. Erittäin tarkka suuren toistotarkkuuden ja sammutusmekanismin ansiosta.

Erittäin pieni momenttireaktio kahvassa lyhyen pulssikierron ansiosta. Iskuruuvinvääntimestä poiketen impulssityökalussa ei ole metalli-metallikosketusta, joten impulssit ovat pehmeämpiä ja tasaisempia.

Standardi:

Erittäin pienikokoinen ja kestävä impulssiruuvain, pistoolimalli, monenlaisiin asennustehtäviin. Luotettava ja tarkka ruuvaus sisäänrakennetun pulssikennon ansiosta. **Sammutuskytkin.**

Ennalta määrätty momenttialue, erittäin tarkat momenttitoleranssit.

Etu:

- jotka värisevät vähemmän.
- vähemmän melua.
- pitempi käyttöikä verrattuna tavallisiin iskuruuvaimiin.

Etu mainosteksti:

- jotka värisevät vähemmän.
- vähemmän melua.
- pitempi käyttöikä verrattuna tavallisiin iskuruuvaimiin.

Käyttö:

- Käyttökohteisiin, joissa vähäisestä melusta ja värinästä on etua.
- Soveltuu erinomaisesti pehmeille ruuviliitoksille

Käyttö mainosteksti:

- Käyttökohteisiin, joissa vähäisestä melusta ja värinästä on etua.
- Soveltuu erinomaisesti pehmeille ruuviliitoksille

Toimituksen sisältö:

Ruuvain, jossa on kuminen suojuus ja ripustuskoukku jousivedolle (Balancer).

Valmistajamerkintä: FLT-5-3 BF EC

Vääntömomenttialue: 11 - 24 Nm

Enimmäiskierrosluku: 6500 min⁻¹

Työkalunpitimen mitta: 3/8 tuuma

Työkalunpitimen väänninprofiili: □ tuuma

Enimmäisilmantarve: 450 l/min

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	450 l/min
Valmistajamerkintä	FLT-5-3 BF EC
Paino	1 kg
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	6,3 mm
Enimmäiskierrosluku	6500 min ⁻¹
Vääntömomenttialue	11 - 24 Nm
Pituus	181 mm
Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Työkalunpitimen väänninprofiili	□ tuuma
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Ruuvain

