



Timanttipelit, Rakeisuus: D64µm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 529110 D64 |
| GTIN | 4007220806371 |
| Tuoteluokka | 53B |

Kuvaus

Malli:

Joustava timanttilevy, päällystetty **molemmilta puolilta** timanttihiomarakeella. Korkeus pinnoitteineen 0,7 mm.

Käyttö:

Soveltuu erittäin hyvin koverien ja kuperien pintojen hiontatöihin.

Huomautus:

Timanttiviilat voidaan puhdistaa petrolissa metalliharjalla (esim. 576000).

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------------|
| Rakeisuus | D64 |
| Hienousaste | hieno |
| Mitat | 35×350 mm |
| Hioma-aine | timantti |
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Leveys | 30 mm |
| Korkeus | 0,7 mm |
| Pituus | 170 mm |
| Tuotetyyppi | Timanttiviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| Kovametalli | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| kivi | sopii rajoituksin | | |