

**Minitimanttiviila Rae D126 (keskikarkea) Universal, Tyyppi: 1K****Tilaustiedot**

Tilausnumero	529420 1K
GTIN	4007220665879
Tuoteluokka	53B

Kuvaus**Malli:**

Aihiot on päällystetty tasaisesti timanttijauheella ja galvanoitu. Lyhyempi ja kompaktimpi rakenne verrattuna timanttineulaviiloihin. Varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Tarkkaan viimeistelyyn **paineilmaviilauslaitteilla** (nro 079708) tai käsikäyttöön (pikakiinnityskahva nro 519700).

Huomautus:

Muita malleja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Halkaisija, pinnoite	6,3×1 mm
Muodon kuvaus	latta-kartiomainen
Pinnoitteen pituus	16 mm
Varren Ø	3 mm
Pinnoite	täydellinen
Kokonaispituus	55 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Rakeisuus	D126
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Neulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		