

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614800 10
GTIN	4045197160201
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Lenkin Ø D	20,8 mm
Avaimen pituus L	160 mm
Kidan leveys b	22 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	7,7 mm
Avainkoko	10 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	5,2 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

---

**Tarvikkeet**

Räikkälänkiavaimen sovitin Tyyppi 1

614850 1