



## Minitimanttiviila Rae D126 (keskikarkea) Universal, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	529420 4
GTIN	4007220257531
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

**Malli:**

Aihiot on päällystetty tasaisesti timanttijauheella ja galvanoitu. Lyhyempi ja kompaktimpi rakenne verrattuna timanttineulaviiloihin. Varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Tarkkaan viimeistelyyn **paineilmaviilauslaitteilla** (nro 079708) tai käsikäyttöön (pikakiinnityskahva nro 519700).

**Huomautus:**

Muita malleja saatavissa haluttaessa.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	pyöreä
Pinnoitteen pituus	25 mm
Halkaisija, pinnoite	2 mm
Varren Ø	3 mm
Pinnoite	täydellinen
Kokonaispituus	60 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Rakeisuus	D126
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Neulaviila

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		