

**Garant****Liuskahiomalaikka Huopa/kangas, Ø 125 mm, Rakeistus-vertailu: 80MED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus**

Malli:

Liuskahiomalaikka ja liuskamainen hiomakangas (A), raekoko 80 ja hiomahuopa (keskikarkea). Korkea poistoteho ja tasalaatuinen pinnan viimeistely yhdessä työvaiheessa.

Käyttö:

WIG-hitsausaumantyöstö, pinta- ja muotohionta, purseenpoisto. Suositeltu kierrosluku 6500 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	kartio
Rakeistus-vertailu	80
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX

suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Suosittelun kierrosluku	6500 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		