



## Yleismittauslaite puukotelossa, Tyyppi: 30-250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**Kevyt, vankka putkirakenne.** Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Kiinteä mittausvarren kannatin (ilman ohjausuraa) siirrettävissä putkella karkeasätöä varten. Liikkuva mittausvarren kannatin on laakeroitu tarkkaan kuulaohjaukseen välyksettömästi ja kitkattomasti - paras mahdollinen tarkkuus. **Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta.** Liikkuva mittausvarsi voidaan viedä mittausasentoon vetämällä se takaisin. Mittausalue laajennettavissa tarpeen mukaan optiona saatavan jatkokappaleen avulla (enint. 3000 mm). Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren $\varnothing$  on 8 mm h6.

#### Käyttö:

**Yleiskäyttöinen mittauslaite vertailumittauksiin.** Erilaisten työkappalemuotojen ulko- ja sisämittaukseen ja kapeiden olakkeiden mittaukseen. Erikoistarvikkeet keskitysreunojen, pistourien, urien, lohenpyrstöurien, kartioiden, hammastusten sekä sisä- ja ulkokierteiden mittaukseen.

#### Toimituksen sisältö:

Peruslaite, puukotelo.

#### Erikoistarvike:

Mittakello tai tarkkuusmittakello, mittausalue 25 mm.

### Tekninen kuvaus

Mittausväli	20 mm
Käyttöalue sisäp.	30 - 255 mm
Käyttöalue ulkop.	0 - 220 mm

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A3
Tuotetyyppi	Yleismittauslaite

### Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

### Tarvikkeet

Mittauskärki mittausvarsiin, kpl Tyyppi S	428360 S
Kiinnitysmutteri tuotteeseen 428360, kpl Tyyppi K	428358 K
Mittausvarsipari Ulottuma 50 mm	428350 50
Jatkokappale nroon 428300 Pituus 150 mm	428320 150
Jatkokappale nroon 428300 Pituus 500 mm	428320 500