

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614800 19
GTIN	4045197160294
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	250 mm
Renkaan korkeus h_2	11,5 mm
Lenkin $\varnothing D$	34,5 mm
Kidan korkeus h_1	8,5 mm
Avainkoko	19 mm
Kidan leveys b	40,3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 3

614850 3