

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja Teräslanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
28X0,35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574800 28X0,35
GTIN	4017359034903
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Tupsujen lkm	12
Harjaosan pituus H ₁	28 mm
Harjasten Ø D ₁	28 mm
varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu

Tuotetyyppi

Pensseliharja