

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 19mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	614812 19
GTIN	4045197160478
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Renkaan korkeus $h_2$	11,5 mm
Kidan korkeus $h_1$	8,5 mm
Kidan leveys $b$	40,3 mm
Lenkin $\varnothing D$	34,5 mm
Avainkoko	19 mm
Avaimen pituus $L$	250 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

---

## Tarvikkeet

Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 3

614850 3