

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614816 15
GTIN	4045197198976
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h_2	10 mm
Kidan leveys b	33,4 mm
Lenkin $\varnothing D$	28,9 mm
Kidan korkeus h_1	6,9 mm
Avainkoko	15 mm
Avaimen pituus L	118 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain