

Garant**Kierukkaporasarja HSS-E-PM nro 114610 kotelossa, TiAlN, Tyyppi: 1-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115465 1-10
GTIN	4045197890269
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Tehokas HPC-kierretappi korkeaseoksisille ja lujille materiaaleille. Erittäin vankka **vahvistetun ytimen ja parabolisen lastu-uraprofiilin ansiosta**. Kärkimuoto ja lastuamiskulman korjaus.

Tarkka pyörintä takaa tarkat poraukset.

Teräväkärkinen muoto S.

Tekninen kuvaus

Varsi	Lieriövarsi
Porausalue	1 - 10 mm
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Porien lukumäärä	19
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 338
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Nousukulma	38 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	70 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	S
GG(G)	soveltuu	50 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6 mm	114610 6
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1,5 mm	114610 1,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4 mm	114610 4
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4,5 mm	114610 4,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9 mm	114610 9
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7,5 mm	114610 7,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2,5 mm	114610 2,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5 mm	114610 5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3,5 mm	114610 3,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8 mm	114610 8
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3 mm	114610 3
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7 mm	114610 7
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1 mm	114610 1
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 10 mm	114610 10
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6,5 mm	114610 6,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2 mm	114610 2
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8,5 mm	114610 8,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5,5 mm	114610 5,5
Kierukkapora HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9,5 mm	114610 9,5
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-10	115470 1-10