

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa kääntyvä pää, Avainten määrä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614814 5
GTIN	4045197160485
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

1 avain/koko nro 614812, koot 8; 10; 13; 16; 17

Huomautus:

Vaihtorullataskut numeroista 614835 / 614836.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	5
Avainkoko	8 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	13 mm

Avainkoko	16 mm
Avainkoko	17 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	Rullattava tasku
Avainkoon mitat	metriset mitat
kääntyvä pää	kyllä
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Rullattava tasku Lokeroiden määrä 5	614835 5
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 16 mm	614812 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 17 mm	614812 17
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 2	614850 2
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 10 mm	614812 10
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 4	614850 4
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 1	614850 1
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 13 mm	614812 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 8 mm	614812 8