

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	614812 10
GTIN	4045197160386
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Renkaan korkeus h_2	7,7 mm
Avaimen pituus L	160 mm
Kidan korkeus h_1	5,2 mm
Kidan leveys b	22 mm
Lenkin $\varnothing D$	20,8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 1

614850 1