

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614816 16
GTIN	4045197198983
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	7,1 mm
Avaimen pituus L	122 mm
Renkaan korkeus h_2	10,6 mm
Lenkin \varnothing D	30,3 mm
Avainkoko	16 mm
Kidan leveys b	34 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain