

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614812 11
GTIN	4045197160393
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h_2	8,3 mm
Avaimen pituus L	168 mm
Avainkoko	11 mm
Kidan leveys b	24 mm
Lenkin $\varnothing D$	22,5 mm
Kidan korkeus h_1	5,3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

