

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa kääntyvä pää, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614814 10
GTIN	4045197673312
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Toimituksen sisältö:**

1 avain/koko nro 614812, koot 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Huomautus:**

Vaihtorullataskut numeroista 614835 / 614836.

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	10
Avainkoko	8 mm
Avainkoko	19 mm
Avainkoko	9 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	11 mm

Avainkoko	13 mm
Avainkoko	14 mm
Avainkoko	16 mm
Avainkoko	17 mm
Avainkoko	18 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	Rullattava tasku
Avainkoon mitat	metriset mitat
kääntyvä pää	kyllä
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 19 mm	614812 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 8 mm	614812 8
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 4	614850 4
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 3	614850 3
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 16 mm	614812 16
Rullattava tasku Lokeroiden määrä 10	614835 10
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 1	614850 1
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 9 mm	614812 9
	614812 10

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 10 mm

Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 2

614850 2

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 18 mm

614812 18

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 17 mm

614812 17

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 13 mm

614812 13

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 14 mm

614812 14

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntyvä pää Avainkoko 11 mm

614812 11