

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614816 17
GTIN	4045197198990
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	17 mm
Lenkin Ø D	33,3 mm
Renkaan korkeus h ₂	10,9 mm
Kidan leveys b	36,6 mm
Kidan korkeus h ₁	7,9 mm
Avaimen pituus L	126 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain