

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614812 12
GTIN	4045197160409
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Kidan leveys b	25,9 mm
Avainkoko	12 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	8,7 mm
Lenkin Ø D	23,7 mm
Avaimen pituus L	174 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	5,8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

