

Garant**Kiillotustela (Huopa), Ø 100×100 mm, Tyyppi: MED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568495 MED
GTIN	4045197890757
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Liuskamaisesti aseteltu **huopa**. Mitat Ø 100×100 mm, reikä Ø 19 mm, kaksoiskiilaura.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin suurikokoisiin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan **erittäin laadukkaita erityispintoja**.

Huomautus:

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 555740.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen alusta	Huopa
Kovuusaste	keskikova
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×100 mm
Porauksen Ø	19 mm
Suositteltu kierrosluku	1900 min ⁻¹

Tuotetyyppi

Kiillotustela

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280	552250 280
KiillotustahnatankoUnipol® Väri WHITE	555740 WHITE
KiillotustahnatankoUnipol® Väri BLUE	555740 BLUE
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150	552250 150