

**Garant****Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 16mm<sup>2</sup>****Tilaustiedot**

Tilausnumero	729463 16
GTIN	4045197891051
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukaiset **kuusiopihdit** = tilaa säästävä. Puristusmuoto standardin DIN 46228 mukainen.

Kääntöasetin pienille halkaisijoille 4 mm<sup>2</sup>:iin asti käyttövarmaan työstöön.

**Tekninen kuvaus**

johdinpoikkipinnoille	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Kokonaispituus	213 mm
Tuotetyyppi	Puristuspihdit