

Garant**Puristuspihdit, Tyyppi: 6IS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	729709 6IS
GTIN	4045197891068
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

GARANT: Erittäin lujaa erikoisterästä. **Ergonomisesti muotoillut Soft-kädensijat, joissa on liukumisesteet.** Optimaalinen puristus profiilin erityisen mitoituksen ansiosta.

Kokonaispituus: 225 mm

johdinpoikkipinnoille: 0,5 - 6 mm²

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	225 mm
johdinpoikkipinnoille	0,5 - 6 mm ²
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

Tarvikkeet

Puristuskärkipari Tyyppi 6IS	729713 6IS
Kuorinta- ja leikkaustyökalu	729712
Vaihtojousisarja 2 osaa	729711

