

Garant**Kaapelileikkuri, voimansiirto, Kaapeleille, joiden Ø on: 54mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	731071 54
GTIN	4045197891211
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi (käyttö yhdellä kädellä). Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu.

GARANT-terät ja tärkeät osat lisäksi nuorrutettu.

Käyttö:

Alumiini- ja kuparikaapeleiden siistiin katkaisuun, **ei sovellu hienosäikeisille kaapeleille**. Älä käytä teräslangalle, koville alumiiniseoksille tai kovaksi vedetyille kuparijohtimille.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä, kahvat teräspeltiä ja muovikuoriset.

Huomautus:

Yksittäisjohtimia katkaistaessa leikkuuteho on noin 30 % pienempi.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	310 mm
Kaapeleille, joiden Ø on	54 mm
Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään	480 mm ²
Kahva	ergonomiset muovikahvat, luistosuojaus
Käyttö	mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate

Tuotetyyppi

Sakset

TarvikkeetKiinteä terä kaapelileikkurille Sopii kaapeleihin, joiden \varnothing on 54 mm

731112 54

Kääntöterät kaapelileikkurille Sopii kaapeleihin, joiden \varnothing on 54 mm

731111 54