

**Garant****Kaapelileikkuri, voimansiirto, Kaapeleille, joiden Ø on: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	731071 32
GTIN	4045197891204
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi (käyttö yhdellä kädellä). Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu.

**GARANT**-terät ja tärkeät osat lisäksi nuorrutettu.

**Käyttö:**

Alumiini- ja kuparikaapeleiden siistiin katkaisuun, **ei sovellu hienosäikeisille kaapeleille**. Älä käytä teräslangalle, koville alumiiniseoksille tai kovaksi vedetyille kuparijohtimille.

**Raaka-aine:**

Terät erikoisterästä, kahvat teräspeltiä ja muovikuoriset.

**Huomautus:**

Yksittäisjohtimia katkaistaessa leikkuuteho on noin 30 % pienempi.

**Tekninen kuvaus**

Kaapeleille, joiden Ø on	32 mm
Kokonaispituus	250 mm
Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään	240 mm <sup>2</sup>
Kahva	ergonomiset muovikahvat, luistosuojaus
Käyttö	mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate

Tuotetyyppi

Sakset

## Tarvikkeet

Kiinteä terä kaapelileikkurille Sopii kaapeleihin, joiden  $\varnothing$  on 32 mm

731112 32

Kääntöterät kaapelileikkurille Sopii kaapeleihin, joiden  $\varnothing$  on 32 mm

731111 32