

Garant**Puristuspihdit koaksiaalipistokkeille, Koaksiaalikaapelityypille: RG58/71****Tilaustiedot**

Tilausnumero	729821 RG58/71
GTIN	4045197891099
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Muovipäällysteiset kahvat. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta. Tarkoitettu BNC- ja TNC-pistoliittimien puristamiseen.

GARANT: Erittäin lujaa erikoisterästä. Eniten kuormittuvat osat nuorrutettu erikoismenetelmällä. Pinta mustattu. Ergonomisesti muotoillut kädensijat, joissa on liukumisesteet.

Soveltuu kaapelityypille RG: 58; 59; 62; 71

Kokonaispituus: 225 mm

Tekninen kuvaus

Soveltuu kaapelityypille RG	58; 59; 62; 71
Kokonaispituus	225 mm
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

Tarvikkeet

Vaihtojousisarja 2 osaa	729711
-------------------------	--------