


3M**Tarrahiomalaikka (A) Hookit 255P Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567565 80
GTIN	4046719191772
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, joissa on **paperipohja**. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen. Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.

Tarrahiomalaikka **Hookit 255P**, avoin hajonta. Korundi (A), C-paperihajonta. Sopii ihanteellisesti materiaaleille, joissa on korkea tukkeutuvuus.

Käyttö:

Epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen).

Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

suurin sallittu kehänopeus: 40 m/s

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	150 mm
Valmistajamerkintä	Hookit 255P
Rakeisuus	80

Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	15
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s

Tarvikkeet

Rei'itetty PU-tukilaikka Kiinnitys 5/16", M8 Ulko-Ø 147 mm	567990 147
Rei'itetty PU-tukilaikka Kiinnitys 5/16", M8 ulko-Ø 150 mm	567887 150
PU-tukilaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150