


3M**Tarrahiomalaikka (A) Hookit 255P Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 500****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567565 500 |
| GTIN | 4046719192045 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, joissa on **paperipohja**. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen. Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.

Tarrahiomalaikka **Hookit 255P**, avoin hajonta. Korundi (A), C-paperihajonta. Sopii ihanteellisesti materiaaleille, joissa on korkea tukkeutuvuus.

Käyttö:

Epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen).

Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

suurin sallittu kehänopeus: 40 m/s

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-------------|
| Kiekon Ø | 150 mm |
| Rakeisuus | 500 |
| Valmistajamerkintä | Hookit 255P |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Hioma-aine | Korundi-hiomarae (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 150 mm |
| imureikien lukumäärä | 15 |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Rei'itetty PU-tukilaikka Kiinnitys 5/16", M8 Ulko-Ø 147 mm | 567990 147 |
| PU-tukilaikka Ulko-Ø 150 mm | 567885 150 |
| Rei'itetty PU-tukilaikka Kiinnitys 5/16", M8 ulko-Ø 150 mm | 567887 150 |