

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614816 19 |
| GTIN | 4045197199218 |
| Tuoteluokka | 61B |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Avaimen pituus L | 137 mm |
| Lenkin Ø D | 34,5 mm |
| Avainkoko | 19 mm |
| Kidan korkeus h ₁ | 8,5 mm |
| Renkaan korkeus h ₂ | 11,5 mm |
| Kidan leveys b | 40,3 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Renkaan asento | 0 astetta |
| Hammasluku | 72 |
| tartuntakulma | 5 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | mattakromattu |

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälänkiavaimen sovitin Tyyppi 3

614850 3