


**MIRKA****Tarrahiomalaikka ABRANET®, Ø 34 mm, Rakeisuus: 400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567803 400
GTIN	6416868362886
Tuoteluokka	56M

**Kuvaus****Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

**Kuvaus mainosteksti:**

ABRANET®-tarrahiomalaikat

**Etu:**

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

**Käyttö:**

Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuitu-)muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	400
Kiekon Ø	34 mm

Sarja	ABRANET®
Hioma-aine	Alumiinioksidi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aineen alusta	Polyamidikudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 34 mm
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		