


MIRKA**Tarrahiomalaikka ABRANET®, Ø 34 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567803 180 |
| GTIN | 6416868362480 |
| Tuoteluokka | 56M |

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

Kuvaus mainosteksti:

ABRANET®-tarrahiomalaikat

Etu:

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taastusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

Käyttö:

Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuitu-)muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|-------|
| Rakeisuus | 180 |
| Kiekon Ø | 34 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Sarja | ABRANET® |
| Hioma-aine | Alumiinioksidi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Hioma-aineen alusta | Polyamidikudos |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 34 mm |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |