

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614816 10
GTIN	4045197198945
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	22 mm
Kidan korkeus h ₁	5,2 mm
Avainkoko	10 mm
Renkaan korkeus h ₂	7,7 mm
Lenkin Ø D	20,8 mm
Avaimen pituus L	94 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 1

614850 1