

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taivutettu keilaharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M:
125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571350 125XM14
GTIN	4017359391945
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm **punottu** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	12500 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	29 mm
Harjasten Ø D ₁	125 mm
Tupsujen lkm	20

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan leveys L ₁	12 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Keilaharja