

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa lyhyt malli, Avainten määrä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614818 5
GTIN	4045197297709
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Toimituksen sisältö:**

1 avain/koko nro 614816, koot 8; 10; 13; 16; 17

**Huomautus:**

Vaihtorullataskut numeroista 614835 / 614836.

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	5
Avainkoko	8 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	13 mm
Avainkoko	16 mm

Avainkoko	17 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	Rullattava tasku
Avainkoon mitat	metriset mitat
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 10 mm	614816 10
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 2	614850 2
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 13 mm	614816 13
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 1	614850 1
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 16 mm	614816 16
Rullattava tasku Lokeroiden määrä 5	614836 5
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 8 mm	614816 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 17 mm	614816 17